

Du 21 novembre 2011 au 6 janvier 2012



CEMONT

OPÉRATION BRASURES FLAMME

Le brasage fort avec les brasures Cuivre - Phosphore



CUPROBRAZ

La brasure traditionnelle
Cuivre - Phosphore

Auto décapant
Cuivre/Cuivre

Applications recommandées :

- > Installations sanitaires (eau chaude ou froide)
- > Décoration
- > Chaudronnerie du cuivre (ballons de chaudières, chauffe-eau)
- > Alliage autodécapant sur le cuivre



Désignation	\varnothing (mm)	l (mm)	Référence	Conditionnement
CUPROBRAZ	2,0	500	W000293666	Étui plastique de 1 kg
CUPROBRAZ	2,0	500	W000293669	Étui plastique de 5 kg

CUPROBRAZ 6 AG-3



(Spécial Gaz de France)

Applications recommandées :

- > Installations de gaz combustible situées à l'intérieur des habitations et relevant de la spécification ATG B.524-3
- > Industrie du froid et de la climatisation
- > Matériel électrique

Désignation	\varnothing (mm)	l (mm)	Référence	Conditionnement
CUPROBRAZ 6 AG-3	2,0	500	W000276727	Étui plastique de 250 g
CUPROBRAZ 6 AG-3	2,0	500	W000276728	Étui plastique de 1 kg

FONDANT SILVER G-3

Flux décapant

Désignation	Type	Référence	Conditionnement
CUPROBRAZ 6 AG-3	Pâte	W000276719	Pot de 200 g

Agrément ATG

ATG : le couple CUPROBRAZ 6 AG-3 et FONDANT SILVER G-3 est homologué ATG pour l'emploi sur les installations en cuivre relevant de la spécification ATG B.524-3.
A utiliser obligatoirement avec le flux FONDANT SILVER G-3.



Distribué par :

Lire avant emploi les fiches de données de sécurité.
Celles-ci sont disponibles sur www.safety-welding.com.

